

## Sofistikovaný endodontický bezdrátový mikromotor

- extrémně výkonný bezdrátový mikromotor s rozsahem otáček 200–600 RPM a torzí 0,5–3,0 Ncm
- miniaturní provedení hlavičky pro přehledný přístup preparace
- prodloužené LED světlo pro přehlednost pracovního pole
- ideální pro použití se systémy Navigator EVO a Unicone

**ENDO a CLASS**  
**Reciproční LED**  
**144 91 4001**  
komplet



**Variabilní poloha koncovky**  
pro nastavení nejvhodnější  
pozice ovládacích tlačítek

**LED světlo**  
prodloužené pro dokonalý  
přehled v pracovním poli



**MOŽNOST NASTAVENÍ  
RECIPROČNÍHO I ROTAČNÍHO  
POHYBU**

**Velký display**  
pro výbornou čitelnost  
zobrazovaných informací



**Bezdrátový**  
pro snadné použití a efektivní  
manipulaci při zákroku

## Snadné a intuitivní ovládání



prodloužené LED světlo pro dokonalý přehled v pracovním poli

Miniaturní hlavička  
přehledný přístup preparace

Tichý chod motoru  
zaručuje příjemný pocit pacienta během endodontického zákroku

Variabilnost nastavení  
snadná konfigurace jednotlivých režimů

Jednoduché rozpojení  
snadná výměna nástavce

Komfortní uchopení  
jednoduchá manipulace při samotném zákroku

Výdrž  
nabíjecí baterie umožňuje až 1,5 hodiny nepřetržitého výkonu

Nabíjení  
bezkontaktní nabíjení přístroje

Vstup	Počet programů	Typ baterie	Rozsah otáček	Rozsah torze	Výdrž / nabíjení
AC 100–240 V; 50/60 Hz	9	Li-Ion 3,7 V/800 mAh (vyměnitelná)	200–600 ot/min	0,5–3,0 Ncm	90 / 180 min

Rozměry mikromotoru včetně koncovky	Rozměry nabíjecího stojánu	Hmotnost mikromotoru včetně koncovky	Hmotnost nabíjecího stojánu
208 × 29 × 31 mm	100 × 100 × 51 mm	160 g	150 g

### Doporučené nastavení mikromotoru

NAVIGATOR	Velikost	Program	Nastavení
	4/010–5/015	P1–P6	200 RPM / 1,0 Ncm
	6/020–6/025	P1–P6	200 RPM / 2,0 Ncm
	4/030–7/025	P1–P6	200 RPM / 2,5 Ncm

UNICONE	Velikost	Program	Nastavení
	6/020–6/040	P7	350 RPM / 3,0 Ncm

Váš distributor: